

OVER HEAD SHOWER SERIES 丸タイプ

動画

オーバーヘッドシャワー
丸タイプシリーズ



3D

オーバーヘッドシャワー
丸タイプシリーズ




浴室

オーバーヘッドシャワー
丸タイプ




水栓:KF3120

オーバーヘッドシャワー（丸）の特長



■オーバーヘッドeシャワー

肩までスッポリ入る丸型シャワー。
中央は一気に散水する旋回流シャワー（eシャワー）で、周りをストレートシャワーで覆う構造です。2種類のシャワーの組み合わせにより、浴び心地の良いオーバーヘッドならではの爽快感が得られるシャワーを実現しました。
また、大きな丸型シャワーは肩までスッポリ入りますので、シャワーだけで全身が温まります。



■シャワー位置とシャワーヘッド首振り

シャワー位置が60°（片側30°）首振りができ、シャワーヘッドが24°（片側12°）傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びられます。

シャワー切替ハンドルユニット

ZS3130(L)・KF3140(L)・KF3130(L)・KF3180(L)タイプ



オーバーヘッドシャワーとハンドシャワーへの切り替えができるユニットです。



オーバーヘッドシャワーセット


ZS3130 右仕様
¥106,400(税込¥117,040) □□

ZS3130L 左仕様
¥106,400(税込¥117,040) □□

- 水栓なし（シャワーセットのみ）
- メッキオーバーヘッドシャワー（eシャワー）丸
- 一般地用のみ

シャワーヘッド	ホース	ハンガー
PZS313T	ニュー メタリック 1.6m	メッキ
メッキ		

ZS3130



既設のサーモ + ZS3130(L)

※既設のサーモシャワー水栓にセットすればオーバーヘッドシャワーとして使用できます。
※他社の水栓にセットする場合は別売のアタッチメント（P226）をご使用ください。

ご注意 既設のサーモシャワー水栓は、高温出湯温度規制仕様（約50℃）が対象となります。

※1 推奨寸法です。使用者の身長、天井高さなどを考慮のうえ、取り付けてください。
※2 取付中心の位置は、壁面から360mm以上離してください。左右に動かした時に接触することがあります。