





ミストシャワー



スポットシャワー



レギュラーシャワー



ミストシャワー



スポットシャワー



レギュラーシャワー



動画 PZS370T

ウルトラファインバブルシャワーヘッド(メッキ) **PZS370T**

¥26,400 (税込¥29,040)

■ファインバブル ■ミスト・スポット・レギュラー吐水
■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付
PZKF149-1・PZKF149-3
■従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)



動画 PZS370MB

ウルトラファインバブルシャワーヘッド(マットブラック) **PZS370MB**

¥28,000 (税込¥30,800)

■ファインバブル ■ミスト・スポット・レギュラー吐水
■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付
PZKF149-1・PZKF149-3
■従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)




ミストシャワー



スポットシャワー



レギュラーシャワー



動画 PZS370

部品一覧P.460



ウルトラファインバブルシャワーヘッド(白) **PZS370**

¥21,400 (税込¥23,540)

■ファインバブル ■ミスト・スポット・レギュラー吐水
■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付
PZKF149JS
■従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)

※ミスト・スポット・レギュラーシャワー吐水の特長はhadamo careと同じです。

ウルトラファインバブルの洗浄効果イメージ



最大約1億個/mLのウルトラファインバブルが発生

個数濃度* 最大約1億個/mL(平均約6700万個/mL)
平均径 0.1 μ m・最頻径 0.09 μ m

試験条件 ミスト吐水 5L/min. (超純水)

測定機器 Nanosight NS300 (Malvern製)を用い第三者機関にて測定
※泡発生量はシャワーヘッド通水前後に測定したバブルの量の差

測定日 2022年1月28日(同条件2検体の測定による最大値と平均値)

hadamolは一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)のファインバブル製品登録制度の登録製品です。
FBIA ※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

⚠️ 使用上のご注意

- ① 使用水压範囲**
0.1MPa(動水压)~0.3MPa(静水压)
※給水圧力が0.3MPaを超えるときは、市販の減圧弁で減圧してください。
- ② 温度について**
・ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすい為、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合、水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。但し、ストップ解除ボタンを押して高温設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどの恐れがあります。切り替えた際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを[40]以下に戻してください。
・ミストモードは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。
- ③ 取り付けについて**
・サーモスタット式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切り替え時に温度が大きく変化し、やけどする恐れがあります。

ご注意 他社対応アタッチメントは、P211適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。 ※KVKシャワーホースの両端ねじ寸法はM22×2です。

部
品

- シャワーヘッド
- シャワーホースリコー
- シャワー部品
- カートリッジ
- パイプノズル
- ハンドル
- こま・スピンドル
- 分岐用水栓・シット部品
- カウチング部品
- 清掃用品・掃除バケツ
- 配管部品
- 排水部品
- 一覧表