



シャワーセット アタッチメント付
PZKF156L-2 [S] []
 ¥6,330 (税込¥6,963)

- バランス釜用
- アイボリーヘッド
- 白1.6mホース
- 他社対応シャワーホース アタッチメント付 PZKF146・PZKF146-5
- 本体ねじG1/2・M22×1.5に適合


施工例




吐水例
 ※シャワーハンガーは含まれません。



動画 PZKF25



吐水例
 ※シャワーハンガーは含まれません。



動画 PZ902-2



脱塩素シャワー美清水シャワーヘッド
PZ902-2 [T] [30]
 ¥7,710 (税込¥8,481)

- シャワーヘッド・カートリッジ
- 他社対応シャワーヘッド アタッチメント付



脱塩素シャワー美清水シャワーセット
PZ904L-2 [T] [10]
 ¥11,800 (税込¥12,980)

- シャワーヘッド・白ねじ1.6m・カートリッジ
- 他社対応シャワーホース アタッチメント付



脱塩素シャワー美清水カートリッジ(取替用)
PZ903 [T] [40]
 ¥2,800 (税込¥3,080)



●カートリッジの仕様

ろ過材	繊維状活性炭・粒状活性炭
寿命設定流量	7L/分 (水圧0.1MPa)
残留塩素ろ過能力	約14,000L 40℃ 1ppm→0.5ppm
カートリッジ寿命	約6ヶ月(1日70L使用した場合)(4人家族の場合 約1.5ヶ月)※
使用可能水圧	0.05MPa~0.75MPa
最高使用水温	60℃
節水能力	約20%の節水(当社比)

※水道水の水質・水圧・水温等使用状況により地域差があります。

部品

施工例

⚠️EシャワーNf・3wayワンストップ付ワイドシャワーヘッド PZS360Tの使用上のご注意

- 使用水圧範囲**
0.05MPa(動水圧)~0.75MPa(静水圧)
- 温度について**
ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすい為、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合、水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。但し、ストッパー解除ボタンを押して高温設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどの恐れがあります。切り替えの際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。
ミストモードは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。
- 取り付けについて**
サーモスタット式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切り替え時に温度が大きく変化し、やけどする恐れがあります。

ワンストップ機能付シャワーの取付条件

取付対象水栓 逆止弁付のシャワー付水栓が対象となります(但し、定量止水付水栓・自閉式水栓・タッチサーモ・シングル水栓・ソーラー用水栓には取り付けできません)。

使用時のご注意 シャワーの出し始めは、湯温が変動する場合がありますので、必ず手で湯温を確かめてからお使いください。
使用後は必ずシャワーを閉の状態にして、水栓金具本体のハンドルで止水してください。

このシャワーは、今お使いの水栓が右記の条件を満たしていないと、取り付けできません。

KVK製の水栓をお使いの場合
右記の①と②の条件を満たしている水栓

①逆流防止機能の付いているサーモスタット式シャワー水栓、一時止水付2ハンドルシャワー水栓

②シャワーエルボに減圧装置を取り付けるスペース(前後20以上)がある水栓

KVK製以外の水栓をお使いの場合
上記の①と②の条件を満たし、金属製シャワーエルボが付いている水栓か、エルボがない水栓が対象となります。取り付けの際、他社対応アタッチメント(金属製)が必要になります。

逆止弁アダプター(2個セット)
PZ402ASS [S] []
 ¥5,090 (税込¥5,599)

- G3/4ねじ (KVK・LIXIL(INAX)・KAKUDAI・SANEI用)

逆止弁アダプター(2個セット)
PZ402BSS [S] []
 ¥6,330 (税込¥6,963)

- G3/4ねじ(MYNM用)

シャワーエルボセット ネットタイプ
PZKF66N [S] []
 ¥2,600 (税込¥2,860)

- 金属製
- W26-20・M22×2

シャワーエルボセット ねじ込みタイプ
PZ76 [S] []
 ¥2,400 (税込¥2,640)

- 金属製
- W20-20・M22×2