

逆止弁付ジョイント(G1/2)
Z411390SY
¥1,650(税込¥1,815) [1] [5]

■K4、K8、K115CP2等に使用する逆止弁付ジョイントです。



逆止弁付ジョイント(W26-20)
Z411392SY
¥1,820(税込¥2,002) [1] [5]

■K34B、K34BN等に使用する逆止弁付ジョイントです。



水栓パイプ泡沫セット
13(1/2)泡沫パイプ用
PZK24
¥770(税込¥847) [10] [5]

■ねじ寸法W22-20



泡沫先端部
Z586JFCP
■ねじ寸法W22-20



水栓パイプ整流器セット
PZKM19
¥780(税込¥858) [5] [5]

■ねじ寸法W22-20




水栓パイプ先端アミ
PZKM19-1
¥300(税込¥330) [5] [5]

■1パック2個入






異径アダプター
PZK55
¥960(税込¥1,056) [5] [5]

■13(1/2)の本体にホース口が取り付けられます。



30%の節水効果!!
水ハネもおさえます。
(当社従来品比)
やさしい吐水で、
水ハネもおさえます。



異径アダプター
PZK191
¥1,000(税込¥1,100) [5] [5]

■20(3/4)本体に13(1/2)自在パイプが取り付けできます。



異径アダプター
Z416644
¥2,290(税込¥2,519) [1] [5]

■W27-20のパイプねじにW26-20のパイプナットが接続できます。



ホースアタッチメント
Z4213005
¥1,170(税込¥1,287) [1] [5]

■W26-20のねじからM22x2に交換できます。



ホースアダプター13(1/2)用
PZKF141-1
¥2,480(税込¥2,728) [5] [5]

■13(1/2)のパイプをはずしてアダプター W26-20 を付けば、KVKのシャワーホースが接続できます。



旧パイプ部パックンセット
PZK128 13(1/2)用
¥330(税込¥363) [10] [5]

■本体









パイプ部パックンセット
PZ42 13(1/2)用
¥320(税込¥352) [10] [5]

■本体



パイプジョイント
Z411392S
¥1,300(税込¥1,430) [1] [5]

■パイプを約19mm高くできます。



ハンドル



ワンタッチレバーハンドル
PZS410C ホワイト
¥2,400(税込¥2,640) [5] [5]

■他社対応金属インサート・ピスを同梱しております。P222適合表をご参照ください。


■抗菌仕様



ワンタッチレバーハンドル
PZS410 ホワイト
¥1,890(税込¥2,079) [5] [5]

■他社対応金属インサート・ピスを同梱しております。P222適合表をご参照ください。


■KVK水栓に取り付けできます。



ワンタッチレバーハンドル
PZS411 ホワイト
¥2,120(税込¥2,331) [5] [5]

■他社対応金属インサート・ピスを同梱しております。P222適合表をご参照ください。

■KVK水栓に取り付けできます。




シングルレバー上下操作ユニット
PZS400
¥5,610(税込¥6,171) [5] [5]


■最高使用温度85℃



【取付対象製品】
・呼び13の水栓または混合栓(JIS規格または同等品)
・水栓上部に逆止弁が付いたタイプには別途、逆止弁が必要になります。
・水栓の形状や構造が特殊なものなど、一部取り付けできない場合があります。
※お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。



呼び13の水栓ハンドル上部を交換するだけで、操作がカンタンなシングルレバーになります。
※製品取り付け前に比べて吐水流量が低下します。



※お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。

ご注意 他社対応金属インサート・ピスは、P222適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。